


**HOLEX****Pyöröreikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 28,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834100 28,3
GTIN	2050000992780
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Mukana** painelaakeri (kuulalaakeri) = helppo käyttää ruuviavaimella. Meistin ja ruuvin välisen kitkan vähenemisen ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa.

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

- ruuvimeisselillä.**
- manuaalisella hydraulilla** nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla** nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

## Tekninen kuvaus

Meistin Ø (reiän Ø)	28,3 mm
Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg21
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Puristusruuvi	M10×1×55
Puristusruuvin avainkoko	17 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

## Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 10/55 mm	834060 10/55
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/55 mm	834040 10/55
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 28,3 mm	834000 28,3