

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2401****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919860 2401
GTIN	4017976024011
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	600 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Leveys	1197 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	900 mm
Korkeus	900 mm
Pyörän materiaali	TPE
Pyörän Ø	200 mm
tyyppi	2401
Paino	44 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Syvyys	609 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu