

**Kerrosvaunu, 4 kuormapintaa, Tyyppi: 8313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919880 8313
GTIN	4017976083131
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Teräsputki ja profiiliteräs hitsattu, päätyseinämissä pystysuorat putkituet 130 mm:n välein. Tasot puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

**Standardi:****EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän Ø	200 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus 3	1069 mm
Työntökahva	kyllä

Kantavuus yhteensä	600 kg
Standardi	EN 1757-3
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus 4	1469 mm
Kuormatason leveys	1200 mm
Pyörän materiaali	TPE
Paino	97 kg
Leveys	1369 mm
tyyppi	8313
Kuormatason korkeus 1	269 mm
Kuornatason korkeus 2	669 mm
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Korkeus	1800 mm
Korkeudensäätövälit	100 mm
Syvyys	809 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut