



Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 4840



Tilaustiedot

Tilausnumero	919870 4840
GTIN	4017976348407
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, öljytiiviit kaukalot.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Öljytiivis yläkaukalo, 150 mm korkea reuna.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	4840
Pyörän materiaali	TPE
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1021 mm

Kuormatason korkeus alhaalla	207 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	829 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Paino	42 kg
Pyörän Ø	160 mm
Korkeus	880 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	500 mm
Syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu