



## Käsikalvin H7, Nimellis-Ø DC: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	160150 8
GTIN	4045197937216
Tuoteluokka	120

### Kuvaus

**Malli:**

**Vasenk. nousu** 7–8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/5 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja tärinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

**Käyttö:**

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

**Huomautus:**

Käsitöiset kalvimet **hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle**, tilattavissa **numerolla 160200**.

Sopivat väantiöt katso nro 148350; 148200; 148410 ja jatkokappaleet nro 149400.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema L <sub>1</sub>	72 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Varren nelikulmio □	6,3 mm
Terien lkm Z	6
Terän pituus L <sub>c</sub>	58 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Toleranssi	H7
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		