



Käsikalvin H7, Nimellis-Ø DC: 6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	160150 6,5
GTIN	4045197937193
Tuoteluokka	120

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7–8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/5 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja tärinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käyttö:

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Huomautus:

Käsitöiset kalvimet **hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle**, tilattavissa **numerolla 160200**.

Sopivat väantiöt katso nro 148350; 148200; 148410 ja jatkokappaleet nro 149400.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	6
Nimellis-Ø D _c	6,5 mm
Ulkonema L ₁	60 mm
Varren nelikulmio □	5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L _c	50 mm
Toleranssi	H7
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		