



Käsikalvin H7, Nimellis-Ø DC: 16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 160150 16 |
| GTIN | 4045197937308 |
| Tuoteluokka | 120 |

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7–8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/5 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja tärinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käyttö:

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Huomautus:

Käsitöiset kalvimet **hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle**, tilattavissa **numerolla 160200**.

Sopivat väantiöt katso nro 148350; 148200; 148410 ja jatkokappaleet nro 149400.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ulkonema L ₁ | 107 mm |
| Terän pituus L _c | 87 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 16 mm |
| Varren nelikulmio □ | 12,5 mm |
| Kokonaispituus L | 175 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Toleranssi | H7 |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 206 B |
| Nousukulma | 7-8 astetta |

| | |
|----------------------|--------------|
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu rajoituksin | | |