

**Taittovaunu, Tyyppi: KW11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkirunko, jossa taitettava työntökaari, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru). Taso puulevyä. TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	24 kg
Korkeus kokoontaitettuna	315 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys kokoontaitettuna	995 mm

Kuormatason korkeus	230 mm
Pyörän Ø	160 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Syvyys kokoonlaitettuna	620 mm
tyyppi	KW11
Kuormatason leveys	900 mm
Pyörän materiaali	TPE
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Taittovaunu