



Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 4842



Tilaustiedot

Tilausnumero	919870 4842
GTIN	4017976348421
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, öljytiiviit kaukalot.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Öljytiivis yläkaukalo, 150 mm korkea reuna.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
tyyppi	4842
Pyörän materiaali	TPE
Paino	52 kg

Kuormatason leveys	1000 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	248 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	870 mm
Pyörän Ø	200 mm
Leveys	1171 mm
Korkeus	1020 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	400 kg
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	700 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu