

HOLEX**Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 20,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 834160 20,5 |
| GTIN | 2050000995583 |
| Tuoteluokka | 86C |

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräsvesuallaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------|
| Paksuudelle (pelti St 37) | 1,75 mm |
| Esiporattavan reiän Ø | 11 mm |
| Metrisille kierteille – DIN EN 60423 | M 20×1,5 |
| Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1,25 mm |
| Puristusruuvi | M10×1×45 |
| Puristusruuvin avainkoko | 17 mm |
| Panssariputkikierteille – DIN 40430 | Pg13 |
| Meistin Ø (reiän Ø) | 20,5 mm |
| Tuotetyyppi | Lävistin |

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm

834040 10/45