

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2740****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919820 2740
GTIN	4017976027401
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	500 mm
tyyppi	2740
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus ylhäällä	820 mm

Pyörän Ø	125 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	200 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Paino	28 kg
Kuormatason leveys	850 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	511 mm
Korkeus	1040 mm
Leveys	985 mm
Enimmäiskantokyky	300 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu