

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2403****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919860 2403
GTIN	4017976024035
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason syvyys	800 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	200 mm
Paino	58 kg

Leveys	1397 mm
Korkeus	900 mm
tyyppi	2403
Kuormatason korkeus ylhäällä	900 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Standardi	EN 1757-3
Syvyys	809 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason leveys	1200 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu