


HOLEX**Pyöröreikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 32,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834100 32,5
GTIN	2050000992810
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri (kuulalaakeri) = helppo käyttää ruuviavaimella. Meistin ja ruuvin välisen kitkan vähenemisen ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erytisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.**
- manuaalisella hydraulilla** nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla** nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa Ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Puristusruuvien avainkoko	24 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	32,5 mm
Esiporattavan reiän Ø	17 mm
Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M32×1,5
Puristusruuvi	M16×1,5×55
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,75 mm
Paksuudelle (pelti St 37)	2,5 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 16/55 mm	834040 16/55
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 16/55 mm	834060 16/55
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 32,5 mm	834000 32,5