

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti, Tyyppi: 12403****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919865 12403
GTIN	4017976124032
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumaton ja vedenpitävää vanerilevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	925 mm
Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Kuormatason leveys	1200 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	283 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Syvyys	800 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason kantokyky ylhäällä	500 kg
Kuormatason syvyys	800 mm
tyyppi	12403
Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Pyörän Ø	200 mm
Leveys	1410 mm
Enimmäiskantokyky	1200 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	77 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu