

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2742****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919820 2742
GTIN	4017976021300
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason korkeus alhaalla	200 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	820 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg

Enimmäiskantokyky	300 kg
Pyörän Ø	125 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	36 kg
tyyppi	2742
Syvyys	611 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason syvyys	600 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Korkeus	1040 mm
Leveys	1135 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu