

**Keräilyvaunu, 3 kuormapintaa, Tyyppi: 4830****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919875 4830
GTIN	4017976048307
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Öljytiiviit kaukalot, 40 mm:n reuna, 3 kuormapintaa.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	4830
Pyörän materiaali	TPE
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus alhaalla	207 mm

Leveys	1021 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Kuormatason korkeus ylhäällä	829 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Kuormatason kantokyky keskellä	200 kg
Korkeus	870 mm
Paino	46 kg
Pyörän Ø	160 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason korkeus keskellä	519 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	500 mm
Syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu