

**Kahvavaunu, Tyyppi: KF2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattua teräsputkea, taso puulevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän Ø	125 mm
Korkeus	860 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason leveys	600 mm

Paino	11 kg
Leveys	890 mm
Kantavuus	250 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
tyyppi	KF2
Kuormatason syvyys	500 mm
Syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Kahvavaunu