

**HOLEX****Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 50,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834160 50,5
GTIN	2050000995668
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Mukana** painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräsvesuallaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

**Tekninen kuvaus**

Metrisille kierteille – DIN EN 60423	M50×1,5
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	2 mm
Esiporattavan reiän Ø	21 mm
Meistin Ø (reiän Ø)	50,5 mm
Puristusruuvi	M 20×1,5×70
Paksuudelle (pelti St 37)	3 mm
Puristusruuvien avainkoko	30 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

## Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834040 20/70
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/70 mm	834060 20/70