

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-801, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094351 10
GTIN	10076490491809
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Nitrilivaahtopinnoitteinen monipuolinen käsine tarkkoihin ja yleisluontoisiin töihin. Takaa käyttömukavuuden ja liikkuvuuden ja suojaa hyvin käsiä. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ vähentää käsien väsymistä. Öko-Tex®-standardi 100.

Nailon-Spandex-materiaalia ja silikoniton pinnoite. Lateksiton.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Öljypito	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Istuvuus	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsineen koko	10
Märkäpito	Kohtalainen
silikoniton	ei
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	3131A
Rungon materiaali	Spandex/nailon
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	192 mm
Väri	musta / harmaa
Paino	20,4 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet

