

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti, Tyyppi: 12405****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919865 12405
GTIN	4017976124056
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumaton ja vedenpitävää vanerilevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason leveys	1600 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	283 mm
Leveys	1810 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Paino	100 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	925 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
tyyppi	12405
Standardi	EN 1757-3
Pyörän Ø	200 mm
Syvyys	800 mm
Enimmäiskantokyky	1200 kg
Kuormatason kantokyky ylhäällä	500 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu