

**Keräilyvaunu, 3 kuormapintaa, Tyyppi: 4832****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919875 4832
GTIN	4017976048321
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

**Öljytiiviit kaukalot, 40 mm:n** reuna, 3 kuormapintaa.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
tyyppi	4832
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason korkeus keskellä	560 mm

Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	400 kg
Kuormatason kantokyky keskellä	200 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Paino	61 kg
Leveys	1171 mm
Korkeus	910 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	248 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	870 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	700 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu