

**Kahvavaunu, Tyyppi: KF33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattua teräsputkea, taso puulevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Leveys	860 mm
Korkeus	875 mm
Paino	19 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason korkeus ylhäällä	770 mm
tyyppi	KF33
Pyörän Ø	125 mm
Kuormatason leveys	600 mm
Kantavuus	250 kg
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	450 mm
Syvyys	450 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	100 kg
Tuotetyyppi	Kahvavaunu