

Garant**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 19,75mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116340 19,75 |
| GTIN | 4045197030450 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.

Teräosa $\leq \varnothing 26,5$ mm hiottu umpiaineesta, $> \varnothing 26,5$ mm jyrskyttö. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta $\varnothing 40$ mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Nimellis-Ø D _c | 19,75 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 140 mm |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,2 mm/kierr, |
| Terien lkm Z | 2 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 238 mm |
| Morsekartio MK koko | 2 |
| Standardi | DIN 345 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 110,4 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Varsi | Morsekartio |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Nousukulma | 20-30 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 45 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |