

**Kaappivaunu, 5 kuormapintaa, Tyyppi: 5392****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919882 5392
GTIN	4017976013176
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Kulmateräs rakenne putkiliukukahvalla. Päätyseinät, 1 pitkittäisseinä ja katto päällystetty lankaverkolla 40×40×4 mm, hitsattu kokonaan. Pitkäsälpalukitus kääntövivulla ja lukolla. 1 kiinteä ja 4 irrallista tasoa puulevystä, pyökkikuvioinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat. TOTALSTOP-keskusjarrutusjärjestelmä kääntyvissä pyörissä.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.****Tekninen kuvaus**

Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus 5	1482 mm
Työntökahva	kyllä
Korkeus	1792 mm

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	144 kg
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Leveys	1170 mm
tyyppi	5392
Kuormatason leveys	1000 mm
Kuormatason korkeus 1	292 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän materiaali	TPE
Laskutason materiaali	kerroslevyt, joissa pyökinvärinen pinta
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason korkeus 4	1182 mm
Kantavuus yhteensä	750 kg
Kuornatason korkeus 2	582 mm
Kuormatason korkeus 3	882 mm
Syvyys	745 mm
Kuormatason syvyys	680 mm
Korkeudensäätö portaittain	100
Tuotetyyppi	Laatikkovaunu