

**HOLEX****Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 25,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834160 25,5
GTIN	2050000995606
Tuoteluokka	86C

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

**Mukana** painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

**Käyttö:**

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

**Käyttö:**

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

**Huomautus:**

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

**Tekninen kuvaus**

Meistin Ø (reiän Ø)	25,5 mm
Puristusruuvien avainkoko	17 mm
Metrisille kierteiltä – DIN EN 60423	M25×1,5
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Puristusruuvi	M10×1×45
Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

## Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm

834040 10/45