

HOLEX**Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 18,6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834160 18,6
GTIN	2050000995576
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Meistin Ø (reiän Ø)	18,6 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Puristusruuvien avainkoko	17 mm
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Puristusruuvi	M10×1×45
Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Panssariputkikierteille – DIN 40430	Pg11
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/45 mm

834040 10/45