

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti, Tyyppi: 12406****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919865 12406
GTIN	4017976124063
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumaton ja vedenpitävää vanerilevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Leveys	2210 mm
Syvyys	800 mm
Pyörän Ø	200 mm
Standardi	EN 1757-3

Kuormatason kantokyky ylhäällä	500 kg
tyyppi	12406
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason leveys	2000 mm
Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Korkeus	925 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Enimmäiskantokyky	1200 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	283 mm
Paino	156 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu