

## Pyöröreikämeistisarja "metrinen" Ø 12,5 – 63,5 mm, peltikotelossa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	834550
GTIN	2050001002846
Tuoteluokka	86C

### Kuvaus

#### Toimituksen sisältö:

1 meisti ja matriisi (kuten pyöreä reikämeisti nro 834000) rei'ille, joiden Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 puristusruuvi (nro 834040 koko 16/70).

4 painekuulalaakeriruuvia (nro 834060, koot 10/55; 16/70; 20/90, ja nro 834040, koko 6/30 painekuulalaakerilla).

1 porraspora kuten nro 118320 (= Ø 7 Ø 21 mm).

1 peltilaukku, mitat 335×230×55 mm.

### Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Lävistin
-------------	----------

### Tarvikkeet

Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 10/55 mm	834060 10/55
---	--------------

Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 20/90 mm	834060 20/90
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834060 16/70
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 6/30 mm	834040 6/30
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria Meistin Ø (reiän Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 16/70 mm	834040 16/70