



LED akkukäyttöinen kynätaskulamppu, Tyyppi: MAGPEN3



Tilaustiedot

Tilausnumero	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti. Portaattomasti himmennettävä. Valovoimainen, yleiskäyttöinen LED-**akkuvalaisin**, päävalo sivulla ja kohdevalo päädysssä. Sisäänrakennettu magneetti ja taskupidike.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	MAG PEN3
akun jännite	3,7 V
Valaisuaika	2 - 20 h
ATEX-vyöhyke	ei

Valovirta	15 - 150 lm
Paino	98 g
Akkukapasiteetti	0,75 Ah
IP-suojaluokka	IP 20
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	174 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Taskulamppu

Tarvikkeet

USB-laturi Tyyppi CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------