

**Kaappivaunu, 5 kuormapintaa, Tyyppi: 5393****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919882 5393
GTIN	4017976019178
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Kulmateräs rakenne putkiliukukahvalla. Päätyseinät, 1 pitkittäisseinä ja katto päällystetty lankaverkolla 40×40×4 mm, hitsattu kokonaan. Pitkäsälpalukitus kääntövivulla ja lukolla. 1 kiinteä ja 4 irrallista tasoa puulevystä, pyökkikuvioinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat. TOTALSTOP-keskusjarrutusjärjestelmä kääntyvissä pyörissä.

**Standardi:****EN 1757-3****Pintakäsittely:**Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.****Tekninen kuvaus**

Kuormatason leveys	1200 mm
Kantavuus yhteensä	750 kg
Kuornatason korkeus 2	582 mm
Laskutason materiaali	kerroslevyt, joissa pyökinvärinen pinta

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Korkeus	1792 mm
Leveys	1370 mm
Kuormatason korkeus 1	292 mm
Kuormatason korkeus 5	1482 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Työntökahva	kyllä
Kuormatason korkeus 3	882 mm
Standardi	EN 1757-3
Paino	175 kg
Pyörän Ø	200 mm
tyyppi	5393
Kuormatason korkeus 4	1182 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Syvyys	845 mm
Kuormatason syvyys	780 mm
Korkeudensäätö portaittain	100
Tuotetyyppi	Laatikkovaunu