

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2496B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. Teräspeltitasot on **upotettu** runkoon.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	EN 1757-3
Paino	42 kg
Pyörän materiaali	TPE
Enimmäiskantokyky	500 kg

Kuormatason korkeus ylhäällä	860 mm
Syvyys	609 mm
tyyppi	2496B
Korkeus	860 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Leveys	737 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason leveys	600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus alhaalla	228 mm
Pyörän Ø	160 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu