

**Keräilyvaunu, 3 kuormapintaa, Tyyppi: 2750****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919840 2750
GTIN	4017976027500
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus alhaalla	200 mm
Korkeus	1040 mm
Enimmäiskantokyky	300 kg

Kuormatason korkeus ylhäällä	820 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason syvyys	500 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason korkeus keskellä	510 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	985 mm
Syvyys	511 mm
tyyppi	2750
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Paino	35 kg
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Kuormatason kantokyky keskellä	80 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu