

**Taittovaunu, Tyyppi: 3100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919808 3100
GTIN	4017976031002
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkirunko, jossa taitettava työntökaari, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru). Taso puristettua teräslevyä, liimattu liukumisenestopäällyste. Kokokumirenkaat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus kokoontaitettuna	240 mm
Paino	12,5 kg
Kuormatason korkeus	150 mm
tyyppi	3100
Pyörän Ø	100 mm

Syvyys kokoontaitettuna	495 mm
Enimmäiskantokyky	150 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys kokoontaitettuna	760 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason leveys	740 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	480 mm
Tuotetyyppi	Taittovaunu