

**Keräilyvaunu, 3 kuormapintaa, Tyyppi: 2752****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919840 2752
GTIN	4017976021317
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason kantokyky keskellä	80 kg
Pyörän Ø	125 mm
Pyörän materiaali	TPE
Standardi	EN 1757-3

Kuormatason leveys	1000 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Syvyys	611 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Paino	49 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus alhaalla	200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	820 mm
Korkeus	1040 mm
Leveys	1135 mm
tyyppi	2752
Enimmäiskantokyky	300 kg
Kuormatason korkeus keskellä	510 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu