

**Kuljetusvaunu, Tyyppi: 2503****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919800 2503
GTIN	4017976025032
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Standardi	EN 1757-3
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason leveys	1200 mm
Leveys	1325 mm

tyyppi	2503
Korkeus	990 mm
Kuormatason korkeus	270 mm
Pyörän materiaali	TPE
Paino	35 kg
Pyörän Ø	200 mm
Kantavuus	600 kg
Syvyys	809 mm
Kuormatason syvyys	800 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu