

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2400B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. Teräspeltitasot on **upotettu** runkoon.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason syvyys	500 mm
Leveys	1047 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Pyörän Ø	160 mm

Standardi	EN 1757-3
tyyppi	2400B
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	860 mm
Enimmäiskantokyky	500 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	509 mm
Paino	45 kg
Korkeus	860 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	228 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu