



Neliseinäinen vaunu, Tyyppi: 1552



Tilaustiedot

Tilausnumero	919877 1552
GTIN	4017976015521
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Neliseinäinen vaunu, jossa **irrotettava** pitkittäisseinä. Puulevytaso, jossa pyökinvärinen pinta, hitsattu teräsrakenne, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
tyyppi	1552
Leveys	1180 mm

Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason korkeus	270 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Korkeus	990 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Paino	45 kg
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	709 mm
Tuotetyyppi	Neliseinäinen vaunu