

**Taittovaunu, Tyyppi: 3101****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919808 3101
GTIN	4017976031019
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Teräspuutarunko, jossa taitettava työntökaari, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru). Taso puristettua teräslevyä, liimattu liukumisenestopäällyste. Kokokumirenkaat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Syvyys kokoontaitettuna	630 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys kokoontaitettuna	920 mm

Paino	18,5 kg
tyyppi	3101
Enimmäiskantokyky	250 kg
Korkeus kokoonlaitettuna	275 mm
Kuormatason korkeus	185 mm
Kuormatason leveys	910 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	610 mm
Tuotetyyppi	Taittovaunu