

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 23
Terän koko	9 mm
Varren koko	10 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Pään pituus L ₁	21 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Toimintaleveys L ₄	14,25 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1010E09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500