

HOLEX**Halkaisureikämeisti painekuulalaakerilla, Meistin Ø (reiän Ø): 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	834160 32
GTIN	2050001756480
Tuoteluokka	86C

Kuvaus**Malli:**

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.

Mukana painelaakeri ja **paloittelumeisti**, joka leikkaa stanssatun palan kolmeen osaan. Siten jätemateriaalin poistaminen matriisista on helppoa.

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.

Käyttö:

- ruuvimeisselillä.
- manuaalisella hydraulilla nro 834655 koko 1.
- hydraulisella käsipumpulla nro 834700. **Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Huomautus:

- Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
- Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräsvesuallaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Paksuudelle (pelti St 37)	1,75 mm
Puristusruuvien avainkoko	17 mm
Esiporattavan reiän Ø	11 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään	1,25 mm
Puristusruuvi	M10×1×55
Meistin Ø (reiän Ø)	32 mm
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Vararuuvi pyöreälle reikämeistille Kierteen Ø / Pituus 10/55 mm	834040 10/55
Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille Kierteen Ø / Pituus 10/55 mm	834060 10/55