

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2401B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. Teräspeltitasot on **upotettu** runkoon.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	900 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason leveys	1000 mm

Syvyys	609 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
Korkeus	900 mm
Standardi	EN 1757-3
Leveys	1197 mm
tyyppi	2401B
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Paino	56 kg
Pyörän Ø	200 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu