



Neliseinäinen vaunu, Tyyppi: 1553



Tilaustiedot

Tilausnumero	919877 1553
GTIN	4017976015538
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Neliseinäinen vaunu, jossa **irrotettava** pitkittäisseinä. Puulevytaso, jossa pyökinvärinen pinta, hitsattu teräsrakenne, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	990 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
tyyppi	1553
Pyörän Ø	200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Pyörän materiaali	TPE
Paino	53 kg
Kuormatason leveys	1200 mm
Kuormatason korkeus	270 mm
Leveys	1380 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason syvyys	800 mm
Syvyys	809 mm
Tuotetyyppi	Neliseinäinen vaunu