

**Taittovaunu, Tyyppi: KW1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkirunko, jossa taitettava työntökaari, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru). Taso puulevyä. TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Leveys kokoontaitettuna	815 mm
tyyppi	KW1
Korkeus kokoontaitettuna	285 mm
Kuormatason korkeus	205 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Syvyys kokoonlaitettuna	470 mm
Paino	15 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän Ø	125 mm
Kuormatason leveys	720 mm
Pyörän materiaali	TPE
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	450 mm
Tuotetyyppi	Taittovaunu