

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti, Tyyppi: 12402****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919865 12402
GTIN	4017976124025
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumaton ja vedenpitävää vanerilevyä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason korkeus ylhäällä	925 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	700 mm
tyyppi	12402
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Enimmäiskantokyky	1200 kg
Kuormatason kantokyky ylhäällä	500 kg
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	283 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	925 mm
Standardi	EN 1757-3
Leveys	1210 mm
Paino	67 kg
Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu