

**Kerrosvaunu, 4 kuormapintaa, Tyyppi: 8311****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919880 8311
GTIN	4017976083117
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Teräsputki ja profiiliteräs hitsattu, päätyseinämissä pystysuorat putkituet 130 mm:n välein. Tasot puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	TPE
Pyörän Ø	200 mm
Työntökahva	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Kantavuus yhteensä	600 kg
Kuormatason korkeus 3	1069 mm
Paino	73 kg
Leveys	1169 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Standardi	EN 1757-3
Kuornatason korkeus 2	669 mm
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Kuormatason korkeus 4	1469 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Kuormatason korkeus 1	269 mm
Korkeus	1800 mm
tyyppi	8311
Korkeudensäätövälit	100 mm
Syvyys	609 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut