

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2402B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. Teräspeltitasot on **upotettu** runkoon.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Enimmäiskantokyky	600 kg
Pyörän Ø	200 mm
tyyppi	2402B
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Kuormatason leveys	1000 mm
Pyörän materiaali	TPE
Korkeus	900 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	709 mm
Paino	61 kg
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Leveys	1197 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	900 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu