

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2403B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. Teräspeltitasot on **upotettu** runkoon.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän materiaali	TPE
Syvyys	809 mm
Korkeus	900 mm

Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Kuormatason syvyys	800 mm
Leveys	1397 mm
Kuormatason leveys	1200 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	900 mm
Pyörän Ø	200 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
tyyppi	2403B
Paino	78 kg
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu