

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 2496****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919860 2496
GTIN	4017976502496
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän materiaali	TPE
Leveys	737 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason korkeus alhaalla	228 mm

Syvyys	609 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Enimmäiskantokyky	500 kg
Kuormatason leveys	600 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	32 kg
Pyörän Ø	160 mm
tyyppi	2496
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	860 mm
Korkeus	860 mm
Kuormatason syvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu