



Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 4820



Tilaustiedot

Tilausnumero	919870 4820
GTIN	4017976048208
Tuoteluokka	96F

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, öljytiivit kaukalot.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Öljytiivit kaukalot, 40 mm korkea reuna.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
tyyppi	4820
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän materiaali	TPE
Enimmäiskantokyky	400 kg

Leveys	1021 mm
Korkeus	870 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	207 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Paino	36 kg
Kuormatason leveys	850 mm
Pyörän Ø	160 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	829 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	500 mm
Syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu