



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, BT 50, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

- **Kapea rakenne.**
- **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	106 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 50 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka